


Kabel till nät av skena TB5 komplett svetspar, signal



DESIGN

Komplett nätsvetsenhet designad för installation av spårkretsar och bygelband till neutralaxeln hos 85 till 140 lb skena

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Material	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Termoplast	12 lb ASCE	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 1 1/2 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Termoplast	RI60 balkskena	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5

Katalognummer	Material	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Termoplast	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE