

TV-skydd med sluten krets



DESIGN

Robust skydd med hög energikapacitet

Kompakt paket som kräver begränsat utrymme


Isolerad jord motverkar oönskat brus

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	CCTV12
Artikelnummer	703000
E-nummer	6000973
Nominell systemspänning (UN)	+/- 12 V DC
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	+/- 14 V DC
Spänningsskyddsnivå (upp)	60 V vid 5 Ka
Nominell urladdningsström (tum)	10kA 8/20 µs
Frekvens	100 Hz Max
Överföringshastighet	16Mbit/s
Impedans	50 - 75 Ω
Anslutningstyp	BNC, hona
Montering	Infogning i linje
Temperatur	-25 to 70 °C
Kapslingsmaterial	Metall

Katalognummer	CCTV12
Kapslingens klassning	IP 20 NEMA®-1
Djup (D)	28mm
Höjd (H)	90 mm
Bredd (W)	22 mm
Enhetens vikt	60 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE