

# Pressmuff



## DESIGN

Korrosionsskyddad med tennplätering

Mjukglödgad koppar underlättar krympningsoperationen

Innehåller ett positivt stopp för lämplig placering av kablarna i muffen

## SPECIFIKATIONER

**Material:** Koppar

**Yta:** Förtentat

Table 1/1

| Katalognummer | Ledarstorlek         | Längd (L) | Typ av verktyg/dyna                                           |
|---------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| A2314J        | #9 fast              | 36.5mm    | SBT031DJ, manuellt<br>kompressionsverktyg/ingen<br>färg krävs |
| A2363J        | #6 fast              | 36.5mm    | SBT031DJ, manuellt<br>kompressionsverktyg/ingen<br>färg krävs |
| A2364J        | #8 fast              | 36.5mm    | SBT031DJ, manuellt<br>kompressionsverktyg/ingen<br>färg krävs |
| A2367J        | 3/16 tum, flertrådig | 36.5mm    | SBT031DJ, manuellt<br>kompressionsverktyg/ingen<br>färg krävs |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Varje muff rymmer 3/16" förbindningstråd i en ände. Muffens andra ände rymmer ledningsdimensionen som anges i tabellen ovan.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE