

Rakt pressbleck



DESIGN

Korrosionsskyddad med tennplätering

Mjukglödgad koppar underlättar krympningsoperationen

Optimerade storlekar för bästa elektriska ledningsförmåga

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Markeringar på behållare för krympning

DIN46235 avseende toleranser för materialtjocklek, diameter och lämplig kabelpassning

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Typ av kabelsko/kontakt	Ledarstorlek	Hålstorlek (HS)	Längd (L)	Bredd (W)
PKS1610H		Kraftigt utförande, DIN 46235	#6 flertrådig, 16 mm ² Stranded	10.5 mm	48mm	17 mm
RKS050019H	716546	Standard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil, flertrådig	13 mm	109mm	43 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Typ av kabelsko/kontakt	Ledarstorlek	Hålstorlek (HS)	Längd (L)	Bredd (W)
RKS7012T	716656	Standard	2/0 Stranded, 70 mm ² , flertrådig	13 mm	59mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Typ av verktyg/dyna
PKS1610H		M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS050019H	716546	M2M or M2H/RKM2, M3H eller M3B/RKM3
RKS7012T	716656	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE