

Rakt pressbleck, bimetall



DESIGN

Fäster aluminiumkabel mot skenlivet

Utformad för anslutning av strömförande kablar till skenor

Permanent fog av aluminium mot koppar (pressformning), korrosionsskyddad med högkvalitativ inhibitor (grön harts på kanten av kopparinlägget) applicerad under tillverkning

För anslutning av aluminiumkablar enligt DIN 48201, del 1

För cirkulära flertrådsledningar och rundade profilformade ledningar

Markeringar underlättar korrekt krympning

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledarstorlek	Hålstorlek (HS)	Längd (L)	Bredd (W)
ALCUKS24012	717015	Aluminum, Koppar	240 mm ² Stranded, 500 kcmil, flertrådig	13 mm	116mm	45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Typ av verktyg/dyna
ALCUKS24012	717015	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE