

Ledarhylsa



DESIGN

Används för att anpassa ett begränsat sortiment av kablar med mindre dimension till nVent ERICO Cadweld form för större dimension

Ger fintrådiga kopparledningar styrka och stabilitet

SPECIFIKATIONER


Material: Koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Typ	Längd (L)	Tjocklek (T)	Diameter (Ø)
S429F2N16		Konserverad	Utsvägd	25.4mm	0.51 mm	13.72 mm
PBS24F		Konserverad	Utsvägd	38.1mm	0.79 mm	20.19 mm
S05F		Konserverad	Utsvägd	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
B1331K		Konserverad	Rakt	25.4mm	0.79 mm	3.56 mm
S17F		Konserverad	Utsvägd	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
H105	180230		Rakt	23.5mm	1 mm	3 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Typ	Längd (L)	Tjocklek (T)	Diameter (Ø)
H102	180170		Rakt	25mm	1.05 mm	4.3 mm
H103	180180		Rakt	25mm	1.2 mm	5.3 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE