

Mekanisk kopparbleckanslutning



CERTIFIERINGAR



DESIGN


Enkel att använda och installera

Lämplig för telekom och potentialutjämnade förbindningstillämpningar

SPECIFIKATIONER

Table 1/1				
Katalognummer	Material	Ledarstorlek	Trådstorlek (TS)	Hålstorlek (HS)
EL4	Koppar	#14 fast – #4 flertrådig, 2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	5/16 TUM UNF	7.2 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE