


Koppar eller stål Stud till stål yta



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

DIAGRAMS



DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Formserie	Bulttyp	Ansluts till
HVD37CU	HV	1-tums kopparstift	Stålyta
HXC22	HX	1-tums ståltapp	Stålyta
HVC14CU	HV	1/2" kopparstift	Stålyta

Katalognummer	Formserie	Bulttyp	Ansluts till
HXC14CU	HX	1/2" kopparstift	Stålyta
HXC14	HX	1/2-tums ståltapp	Stålyta
HXC10	HX	1/4-tums ståltapp	Stålyta
HVC18	HV	3/4-tums ståltapp	Stålyta
HVC12CU	HV	3/8" kopparstift	Stålyta
HVC12	HV	3/8-tums ståltapp	Stålyta
HXC12	HX	3/8-tums ståltapp	Stålyta
HVC31CU	HV	5/8" kopparstift	Stålyta
HXC16	HX	5/8-tums ståltapp	Stålyta
HVCP120	HV	12 mm stålbolt	Stålyta
HXC13CU	HX	13 mm kopparstift	Stålyta

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

Dubb ingår ej.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Bulttyp	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

* Tom om ingen

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE