

# Pressverktyg, manuell



## DESIGN

Stort tvärsnittintervall

Ergonomisk utformning

Lätt och enkel att använda

Inkluderar en lättburen standardväska

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Systemet | Dies                        | Crimpform  | Ledarstorlek                                                                                          |
|---------------|---------------|----------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2M           | 716900        | Manuell  | RKM2-serien,<br>PKM2-serien | Sexhörning | #10 strängad - 600<br>kcmil strängad, 6<br>mm <sup>2</sup> fåtrådig - 300<br>mm <sup>2</sup> fåtrådig |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**