

Skydd för datautrustning



DESIGN

Modeller som överensstämmer med protokollen RS-232, RS-423, RS-422 och RS-485


Utformad för att skydda både linje till signaljord och signaljord till skyddsjord

Insticksskydd är enkla att montera

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	DEPRS42299D	DEPRS23299D
E-nummer		0634203
Nominell urladdningsström (tum)	0.4kA 8/20 µs	0.3kA 8/20 µs
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	9 V DC	15 V DC
Kapacitans	30 pF Max	30 pF Max
Skyddslägen	Alla stift till jord	Alla stift till jord
Anslutningstyp	DB9, man/kvinna	DB9, man/kvinna
Djup (D)	61mm	61mm
Höjd (H)	16.6 mm	16.6 mm
Bredd (W)	30.5 mm	30.5 mm
Enhetens vikt	0.05 kg	0.05 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE