

DC-klämma, platt tejp



DESIGN

Fäster åskskyddsledning och hindrar förflyttning

Fästs mekaniskt med skruv eller klammer

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Uppfyller	Material	Bandstorlek	Bandtyp	Längd (L)
DCC253	711220	IEC® 62561-1, IEC® 62561-4	Leaded Gunmetal, Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	25 x 3 mm	Ren	50mm
DCC600	711250		Leaded Gunmetal, Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	25 x 3 mm	Isolerat	53mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Höjd (H)	Djup (D)	Hålstorlek (HS)	Enhetsvikt
DCC253	711220	18 mm	10 mm	20mm	6.6 mm	0.04 kg
DCC600	711250	18 mm	12 mm	20mm	6.6 mm	0.05 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE