

Denso-band



DESIGN

Kallapplicerad tejp som skyddar rör, komplexa föremål och alla nedsänkta metallkonstruktioner

Utformad för ytor som utsätts för höga driftstemperaturer

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Längd	Bredd	Tjocklek
DENSOTAPE	711520	Syntetisk fiber	115 °C Max	10m	50 mm	1.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt
DENSOTAPE	711520	0.76 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE