

Digital blixträknare



DESIGN

Registrerar kvantitet, timme och datum för blixtnedslag för avläsning vid inspektion

Inkluderar monteringsfästen som används med nVent ERICO Ericore, ISO nV, ledningsflätor eller band

Inkluderar utbytbar CR17335 3 V litiumbatteri

Upp till fem års batterilivslängd

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Material	Kapslingens klassning	Utlösningströskel	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)
LECV	Polykarbonat	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 μ s	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Katalognummer	Temperatur	Enhetens vikt	Överensstämmer med.
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE