


Kopplar från länken



DESIGN

Möjliggör snabb och enkel bortkoppling av jordningssystemet för att underlätta testning av jorden i isolering.

Hög konduktivitet, hård dragen, elektrolytisk segpolad koppar enligt EN 13601

Inkluderar halogenfria polyamidisolatorer, hårdvara och monteringskonsoler i rostfritt stål (EN 1.4401).

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar
Överensstämmer med.: IEC® EN 62561-1:2017 KLASS H.

Table 1/2

Katalognummer	Slutför	Gängstorlek (TS)	Höjd (H)	Bredd 1 (W1)	Bredd 2 (W2)	Tjocklek (T)
DLINKT	Konserverad	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm
DLINKC	Nakna	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Enhetens vikt
DLINKT	0.77 kg
DLINKC	0.77 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Förtennad yta är 8 mikrometer enligt ASTM B545 Service Class "C" för korrosiva miljöer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE