

Borravståndsmätare, två plattor



DESIGN

Används för att åstadkomma exakta borrhålsavstånd på ± 1 mm (0,039")

Vanliga tillämpningar är på axelräknare och skivsensorer

SPECIFIKATIONER

Material: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drill Guide ingår	Typ av järnväg	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)
DDGTIEFEB145	716534	Ja	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	Nej	B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd 1 (H1)	Höjd 2 (H2)	Hålstorlek (HS)	A.
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE