

DT2C kompakt överspänningsskydd klass II, 2+0-läge



DESIGN


Tvålägesskydd i ett smalt, en modulhölje

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	DT2C32020R
Nominell systemspänning (UN)	230 V.
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	320 V AC
Nominell urladdningsström (tum), IEC	15kA 8/20 µs
Maximal urladdningsström (Imax), IEC	40kA 8/20 µs
Följ aktuell avbrottsklassificering (IFI)	100kA
Spänningsskyddsnivå (upp)	1500V
Reservsäkring vid iscr	63 A vid 25 Ka
Svarstid	25 ns Max
Märkström för kortslutning (Iscr)	25kA
Distributionssystem	TN-S.
Skyddslägen	L-PE N-PE
Tillfälligt överspänningsmotstånd 5 s (ut), L-N.	335V
Teknik	Termisk fränkoppling

Katalognummer	DT2C32020R
Anslutning, PE solid	35 mm ² Max
Anslutning, PE fåtrådig	25 mm ² Max
Anslutning, solid	6 mm ² Max
Anslutning, flertrådig	4 mm ² Max
Luftfuktighet	5 - 95
Temperatur	-40 to 85 °C
Kapslingsmaterial	UL® 94V-0 termoplast
Kapslingens klassning	IP 20
Montering	35 mm topphatt din-skena
Kapacitet för fjärrkontaktväxling	0.5 A @ 250 VAC 3 A VID 125 V.
Fjärrkontakter	Ja
Statusindikering	Mekanisk flagga
Djup (D)	68mm
Höjd (H)	90 mm
Bredd (W)	18 mm
Enhetens vikt	0.15 kg
Överensstämmer med.	IEC® 61643-11 klass II. EN 61643-11 Type 2

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE