



Jordbrygga B161, fyra pinnbultar, isolerad kabel, rak



Jordbryggor är montage som består av högkvalitativa ledande jordpunkter (anslutningsterminal) och olika typer av ledare. Den exoterma anslutningsprocessen nVent ERICO Cadweld används för att sammanfoga elementen, som bildar en enhet som håller länge med hög korrosionsbeständighet.

DIAGRAMS



DESIGN

Långlivad utformning

Låg jordningsresistens och -impedans

Överlägsen elektrisk ledningsförmåga och resistens mot korrosion

Elektriskt och mekaniskt robust och tillförlitlig

Enkel installation

SPECIFIKATIONER

- Jordpunktstyp:** B161, fyra bultar
Material: Koppar
Ledartyp: Gul-grön isolerad kabel, rak

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Ledarstorlek	Längd (L)	Djup 1 (D1)	Djup 2 (D2)	Bredd 1 (W1)
---------------	-----	--------------	-----------	-------------	-------------	--------------

BF10C50S100HC	BFCS	50 mm ² , flertrådig	1000mm	30mm	65mm	30 mm
BF10C50S050H	BFCS	50 mm ² , flertrådig	500mm	30mm	65mm	30 mm

Table 2/3

Katalognummer	Bredd 2 (W2)	Trådstorlek (TS)	Antal hål	Armeringsmonteringsstyp	Beslag ingår	Earthbridge-tillämpning
BF10C50S100HC	65 mm	M10	4	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad
BF10C50S050H	65 mm	M10	4	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad

Table 3/3


Katalognummer	Uppfyller
BF10C50S100HC	EN IEC® 62561-1, klass H 100 kA
BF10C50S050H	EN IEC® 62561-1, klass H 100 kA

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inkluderar (4) mässingsbultar, (4) mässingsbrickor, (4) plastlock och (1) skyddsetikett.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Gångstorlek	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Ledartyp	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Ledardimension	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Förpackning	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE