



Jordbrygga B164, fyra pinnbultar, solidrundstål, 90° vinkel



Jordbryggor är montage som består av högkvalitativa ledande jordpunkter (anslutningsterminal) och olika typer av ledare. Den exoterma anslutningsprocessen nVent ERICO Cadweld används för att sammanfoga elementen, som bildar en enhet som håller länge med hög korrosionsbeständighet.

DIAGRAMS



DESIGN

Långlivad utformning

Låg jordningsresistens och -impedans

Överlägsen elektrisk ledningsförmåga och resistens mot korrosion

Elektriskt och mekaniskt robust och tillförlitlig

Enkel installation

SPECIFIKATIONER

Jordpunktstyp: B164, fyra bultar

Ledartyp: Fast, runt stål, vinkel på 90°

Table 1/3

Katalognumme r	Material	Typ	Ledarstorlek	Längd (L)	Djup 1 (D1)	Djup 2 (D2)
-------------------	----------	-----	--------------	-----------	-------------	-------------

BF12K12P050H G	Copper, Stål	BFKP	12 mm diameter, fast	500mm	44.5mm	85mm
BF12K12P050H	Copper, Stål	BFKP	12 mm diameter, fast	500mm	44.5mm	85mm

Table 2/3

Katalognummer	Bredd 1 (W1)	Bredd 2 (W2)	Trådstorlek (TS)	Vinkel (a)	Armeringsmonteringstyp	Beslag ingår
BF12K12P050H G	44.5 mm	85 mm	M12	90 °	Bågsvetsning till armering	Ja
BF12K12P050H	44.5 mm	85 mm	M12	90 °	Bågsvetsning till armering	Ja

Table 3/3


Katalognummer	Earthbridge-tillämpning	Uppfyller
BF12K12P050HG	Tunnel	EN IEC® 62561-1, klass H 100 kA
BF12K12P050H	Tunnel	EN IEC® 62561-1, klass H 100 kA

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inkluderar (4) mässingsbultar, (4) mässingsbrickor, (4) plastlock och (1) skyddsetikett.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Gångstorlek	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Ledartyp	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Ledardimension	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Förpackning	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE