



Earthbridge DB, One Stud, isolerad kabel, rak



Jordbryggor är montage som består av högkvalitativa ledande jordpunkter (anslutningsterminal) och olika typer av ledare. Den exoterma anslutningsprocessen nVent ERICO Cadweld används för att sammanfoga elementen, som bildar en enhet som håller länge med hög korrosionsbeständighet.

DIAGRAMS



DESIGN

Långlivad utformning

Låg jordningsresistens och -impedans

Överlägsen elektrisk ledningsförmåga och resistens mot korrosion

Elektriskt och mekaniskt robust och tillförlitlig

Enkel installation

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar

Typ av jordpunkt: DB, en Stud

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Typ av förare	Ledarstorlek	Längd (L)	Diameter (Ø)	Gängstorlek (TS)
DB10C701000	DBCS	Gul-grön isolerad kabel, rak	70 mm ² flertrådig	1000mm	50 mm	M10

Katalognummer	Typ	Typ av förare	Ledarstorlek	Längd (L)	Diameter (Ø)	Gångstorlek (TS)
DB10C701500	DBCS	Gul-grön isolerad kabel, rak	70 mm ² flertrådig	1500mm	50 mm	M10
DB10C702000	DBCS	Gul-grön isolerad kabel, rak	70 mm ² flertrådig	2000mm	50 mm	M10
DB10C50S050H	DBCS	Gul-grön isolerad kabel, rak	50 mm ² flertrådig	500mm	50 mm	M10
DB10C50S100HC	DBCS	Gul-grön isolerad kabel, rak	50 mm ² flertrådig	1000mm	50 mm	M10
DB10C70S050H	DBCS	Gul-grön isolerad kabel, rak	70 mm ² flertrådig	500mm	50 mm	M10
DB16N70S050C	DBNS	NYY-0-kabel	70 mm ² flertrådig	500mm	50 mm	M16
DB16N70S100C	DBNS	NYY-0-kabel	70 mm ² flertrådig	1000mm	50 mm	M16
DB16N95S050C	DBNS	NYY-0-kabel	95 mm ² flertrådig	500mm	50 mm	M16
DB16N95S100C	DBNS	NYY-0-kabel	95 mm ² flertrådig	1000mm	50 mm	M16

Table 2/2

Katalognummer	Typ av armeringsjärn	Hårdvara ingår	Earthbridge ansökan	Överensstämmer med.
DB10C701000	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka
DB10C701500	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka
DB10C702000	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka
DB10C50S050H	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka
DB10C50S100HC	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka
DB10C70S050H	Cadweld eller klämma	Ja	Byggnad	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka


Katalognummer	Typ av armeringsjärn	Hårdvara ingår	Earthbridge ansökan	Överensstämmer med.
DB16N70S050C	Cadweld eller klämma	Nej	Byggnad	RIL 997.02050A01 (konstruktion 1 IK 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N70S100C	Cadweld eller klämma	Nej	Byggnad	RIL 997.02050A01 (konstruktion 1 IK 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N95S050C	Cadweld eller klämma	Nej	Byggnad	RIL 997.02050A01 (konstruktion 2 IK > 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N95S100C	Cadweld eller klämma	Nej	Byggnad	RIL 997.02050A01 (konstruktion 2 IK > 25 Ka), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inkluderar (1) mässingsbult, (1) mässingsbricka, (1) plastlock och (1) skyddsetikett.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Gångstorlek	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Ledartyp	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Ledardimension	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Förpackning	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE