

Earthbridge tröja



DESIGN

Avsedd att användas med nVent ERICO:s förtillverkade jordningsbryggor

Skräddarsys efter specificerad längd (endast i steg om 50 mm)

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Slutför	Typ av förare	Ledarstorlek	Fusing Capacity Equivalency	Flänsstorlek
340970G	Copper, Stål	Konserverad, Electrogalvaniserad	Isolerad kompositkabel	70 mm ² flertrådig	70mm ²	10, 12, 16
340870G	Copper, Polyvinylklorid	Bare, Konserverad	NY-0-kabel	70 mm ² flertrådig		10, 12, 16
340895G	Copper, Polyvinylklorid	Bare, Konserverad	NY-0-kabel	95 mm ² flertrådig		10, 12, 16

Table 2/2

Katalognummer	Längd	Längd	Typ av armeringsjärn	Earthbridge ansökan	Överensstämmer med.
340970G	250 - 1700 mm	250mm	Fäste	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka
340870G	250 - 1700 mm	250mm	Fäste	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka

Katalognummer	Längd	Längd	Typ av armeringsjärn	Earthbridge ansökan	Överensstämmer med.
340895G	250 - 1700 mm	250mm	Fäste	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klass H 100 Ka

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ange önskad längd (i steg om 50 mm) och storlek på kabelskon vid beställning. Bygel kan också beställas utan kabelsko på ena änden.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Gängstorlek	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Ledartyp	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Ledardimension	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Förpackning	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE