

nVent ERICO Hammerlock Jordningsklämma, Kopparbunden, Koppar, 3/4" dia, 1/0 tvinnad-2/0 tvinnad

KATALOGNUMMER


EHL34C2G



nVent ERICO Hammerlock irreversibel mekanisk anslutning ansluter jordledaren till jordspettet. Högkvalitativa Hammerlock tillverkas av koppar med hög ledningsförmåga och ger anslutningar med låg resistans, avsedda att motstå jordfelsströmmar och åsktransienter. Anslutningens mekaniskt räfflade utformning säkerställer att högsta funktionskrav uppfylls i många år efter att anslutningen har grävts ner i krävande markmiljö under jord.

Att installera en Hammerlock är lika enkelt som att svinga en hammare och kräver inga specialverktyg eller någon särskild utbildning. Hammerlock kan monteras tre till fem gånger snabbare än en konventionell klämma och ger en jordningsanslutning av hög kvalitet, är enkel att utföra och klarar ledningens hela lastkapacitet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Irreversibel anslutning med enastående mekanisk styrka

Monteras snabbt och enkelt med en hammare

Ingen särskild utbildning krävs

Anslutning med låg resistans

Ger en synlig indikation vid slutförd anslutning

Tillåter "T-" eller genomgående anslutningar

Lämplig för Copperweld®-ställedare

PRODUKTATTRIBUT

Jordspettstyp: Kopparbunden

Material: Koppar


Jordspettsdiameter, nominell: 3/4"

Jordspettsdiameter, faktisk (Ø): 17.3 mm

Ledarstorlek: 1/0, flertrådig – 2/0, flertrådig;#2 fast

Antal ledare: 1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE