

ESE fjärrtestsats för luftterminaler



nVent ERICO tidiga streamerutsläpp (ESE) fjärrtest för luftterminaler är ett helt autonomt övervakningssystem för luftterminaler för tidiga streamer-utsläpp (ESEAT), som inte kräver någon ytterligare kostsam hårdvara, mjukvara, övervakning eller gränssnittssystem. Spara tid och pengar genom att undvika att hyra utrustning som krävs för att testa ESE-systemet manuellt. nVent ERICO ESE fjärrtest för luftterminaler har tre LED-lampor som varnar dig om ditt ESEAT, testare eller kompletta system blir obrukbart när som helst under dagen. För att underlätta övervakning är LED-lamporna färgkodade för att indikera vilken del av systemet som behöver bytas ut. Fjärrfunktionen i nVent ERICO ESE fjärrtest för luftterminaler gör det möjligt för användare att snabbt se till att deras blixtskyddssystem är fullt fungerande och att deras anläggning alltid är skyddad.

DESIGN

Möjliggör oavbruten, daglig övervakning av ESE-systemstatus

Helt autonom

Kräver ingen ytterligare programvara och inga ytterligare tillbehör

Färgade LED-lampor indikerar delspecifika felfunktioner för att möjliggöra snabbt och enkelt byte

Enkel installation och snabb starttid

Soldriven för hållbarhet (inga batterier behövs)

Överlägsen korrosionsbeständighet, även i miljöer med hög salthalt

Lämplig för användning med flera olika nedledarsystem, inklusive band- och trådledare samt isolerade nedledare som nVent ERICO ISO nV och nVent ERICO Ericore-ledare

LED-lampor syns upp till 100 meter bort

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Uppfyller	Kapslingsklass	Impulsström (Iimp)	Statusindikerin g	Arbetstemperat ur
SIREMOTETEST ER	Rostfritt stål, 316L (EN 1.4404)	NF EN 62561-6, klausul 6.6.4, EN 60529, EN 13032-1:2004, IEC® 60068	IP 68	100kA 10/350 µs	Lysdiod	-20 to 60 °C

Table 2/2

Katalognummer	Höjd	Längd	Enhetsvikt	Bredd
SIREMOTETESTER	84 mm	185mm	1.25 kg	80 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kompatibel med SI60I316RT Terminal för tidiga streamer-utsläpp (säljs separat).

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE