

Jordspett klämma



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Unik stansad utformning av kärnan som inte spricker vid ökad mekanisk belastning

Gängor i rostfritt stål släpper inte vid för hård åt dragning

Unik inre profil medger utdragningslast som är fyra gånger högre än kravet i UL® 96

Listad i UL® 96

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Material	Ledarstorlek, UL	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Höjd (H)	Längd (L)
LPC790	Koppar	Klass 1 – klass 2 (4/0 max.)	1/2" - 3/4"	12.7 - 17.3 mm	42 mm	44.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Bredd (W)	Enhetsvikt
LPC790	23.8 mm	0.15 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE