

Jordstångsklämma, stång till ledare, rostfritt stål



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Unik stansad utformning av kärnan som inte spricker på grund av stora moment

Ger större kontaktyta för att förbättra anslutningens prestanda

Kompatibel med jordningsstänger och elektroder i koppar, kopparbeläggning, galvanisering, rostfritt stål, armeringsjärn och olegerat stål

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Vridmoment (TQ)	Jordstångens diameter, nominell	Jordstångens diameter, faktisk (Ø)	Ledarstorlek
SP58	158185	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 Stranded - #2 Stranded, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Nyckelns storlek
SP58	158185	1/2 tum

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE