

Jordspett klämma, U-bult, förtennad, en ledning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Förtennat utförande ger ett mindre stöldbärligt utseende

Ledningar kan vara både parallellt och vinkelrätt riktade


SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Material	Yta	Jordspettsdiameter, nominell	Ledarstorlek, UL
GC065	Bronze, Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	Förtentat	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm ² Str - 120 mm ² Str

Ledarorientering (parallell eller vinkelrät)					
GC064	Ledardimension (tvinnad)				
Jordspett diameter, nominell	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²
5/8" förkopprat jordspett	Parallell	Parallell	Parallell	Vinkelrät	Vinkelrät
5/8" galvaniserad/rostfritt stål jordspett	Parallell	Parallell	-	Vinkelrät	Vinkelrät
3/4" förkopprat jordspett	Parallell	-	-	Vinkelrät	Vinkelrät
3/4" galvaniserad/rostfritt stål jordspett	-	-	-	Vinkelrät	-
GC065	Ledardimension (tvinnad)				
Jordspett diameter, nominell	16 mm ²	25–70 mm ²		95 mm ²	120 mm ²
5/8" förkopprat jordspett	Parallell	Båda		Båda	Parallell
5/8" galvaniserad/rostfritt stål jordspett	Parallell	Båda		Båda	Parallell
3/4" förkopprat jordspett	Parallell	Båda		Båda	-
3/4" galvaniserad/rostfritt stål jordspett	Parallell	Båda		-	-

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE