


Jordstag till fäste eller samlingsskena



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

CERTIFIERINGAR



DIAGRAMS



DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

Formfamiljerna LA och LE kan användas med raka eller förskjutna bleck

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Mögelfamiljen	Typ av jordstång	Jordstångens diameter, nominell	Jordstångens diameter, faktisk	Flänsstorlek/samlingskena
LAC18EK		LA (till jordspett)	Kopparbunden	3/4"	17.3 mm	1/4" x 3" och bredare
CSE14EG		CS	Stål	1/2"	12.83 mm	1/4 tum x 1 1/2 tum
CMC14EAJ		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CMC14EAL		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 40 mm
CMC14EAM		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CMC14FAM		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	5 mm x 50 mm
CNC14EAJ		CN	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CNC14EAM		CN	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CSE16EAJ		CS	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CSE16EAM		CS	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CMC16CAJ		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CMC16CAM		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 50 mm
CMC16EAJ		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CMC16EAL		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 40 mm
CMC16EH		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	1/4 tum x 2 tum
CMC16PAJ		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 25 mm
CMC16PAL		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 40 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Mögelfamiljen	Typ av jordstång	Jordstångens diameter, nominell	Jordstångens diameter, faktisk	Flänsstorlek/samlingskena
CMC16PAM		CM	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm
CNC16CAJ		CN	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CNC16CAK		CN	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 30 mm
CNC16EAM		CN	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CNC16FAL		CN	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	5 mm x 40 mm
CPC16BAH		CP	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	2 mm x 20 mm
CPC16CAJ		CP	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm och bredare
CPC16EAJ		CP	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm och bredare
CQR16CAH		CQ	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	3 mm x 20 mm
CRC16CE		CR	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	1/8 tum x 1 tum
CRC16EK		CR	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	1/4" x 3" och bredare
CRC16FAM		CR	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	5 mm x 50 mm och bredare
CRC16PAM		CR	Kopparbunden	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm och bredare
CMCP160CAJ		CM	Stål	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CRCP160CAJ		CR	Stål	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAJ		CM	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAL		CM	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18CAJ		CN	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Mögelfamiljen	Typ av jordstång	Jordstångens diameter, nominell	Jordstångens diameter, faktisk	Flänsstorlek/samlingskena
CNC18CAK		CN	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 30 mm
CNC18CAL		CN	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18EAL		CN	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm
CPC18CAJ		CP	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm och bredare
CPC18EAJ		CP	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	4 mm x 25 mm och bredare
CRC18BAL		CR	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	2 mm x 40 mm och bredare
CRC18EAL		CR	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm och bredare
CRC18EH		CR	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	1/4" x 2" och bredare
CRD18EK		CR	Kopparbunden	3/4"	17.32 mm	1/4" x 3" och bredare
CNCP180FAM		CN	Stål	18"	18 mm	5 mm x 50 mm
CQRP190CAJ		CQ	Stål	19"	19 mm	3 mm x 25 mm
CMCP200CAJ	238133	CM	Stål	20"	20 mm	3 mm x 25 mm
CNCP200CAK		CN	Stål	20"	20 mm	3 mm x 30 mm
CQFP200FAN		CQ	Stål	20"	20 mm	5 mm x 60 mm
CQRP200PAJ		CQ	Stål	20"	20 mm	6 mm x 25 mm
CMC22CAJ		CM	Kopparbunden	1"	23.22 mm	3 mm x 25 mm
CMD22FAM		CM	Kopparbunden	1"	23.22 mm	5 mm x 50 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Certifieringar
LAC18EK		
CSE14EG		
CMC14EAJ		
CMC14EAL		
CMC14EAM		
CMC14FAM		
CNC14EAJ		
CNC14EAM		
CSE16EAJ		
CSE16EAM		
CMC16CAJ		
CMC16CAM		
CMC16EAJ		
CMC16EAL		
CMC16EH		
CMC16PAJ		
CMC16PAL		
CMC16PAM		

Katalognummer	Artikelnummer	Certifieringar
CNC16CAJ		
CNC16CAK		
CNC16EAM		
CNC16FAL		
CPC16BAH		
CPC16CAJ		
CPC16EAJ		
CQR16CAH		
CRC16CE		
CRC16EK		
CRC16FAM		
CRC16PAM		
CMCP160CAJ		
CRCP160CAJ		
CMC18CAJ		
CMC18CAL		
CNC18CAJ		
CNC18CAK		

Katalognummer	Artikelnummer	Certifieringar
CNC18CAL		
CNC18EAL		
CPC18CAJ		
CPC18EAJ		
CRC18BAL		cUL, UL
CRC18EAL		
CRC18EH		
CRD18EK		
CNCP180FAM		
CQRP190CAJ		
CMCP200CAJ	238133	
CNCP200CAK		
CQFP200FAN		
CQRP200PAJ		
CMC22CAJ		
CMD22FAM		

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150

becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Jordspett kod	
XX	Jordningsklämma/samlingsskena storlek	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

* Tom om ingen

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE