

Jordad samlingsskenanslutning, rund ledare



DESIGN

Används för att ansluta solida ledningar, inklusive ERICO-CU-BOND cirkulär ledning, till jordningsfördelningsskena

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Slutför	Höjd (H)	Diameter (Ø)	Hålstorlek (HS)	Gångstorlek (TS)
BCR8T	Kopparlegering, Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305)	Konserverad	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10


Table 2/2

Katalognummer	nVent ERICO Cu-Bond ledare	Överensstämmer med.
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE