

Isolerad bindningstråd för skensignal



DESIGN

Mycket flexibel och resistent mot vibrationsutmattning

Kan användas med mekaniska eller komprimerade anslutningstyper lika väl som nVent ERICO Cadweld svetsade anslutningar

Isolering tillverkad av 600 volt-märkt PVC

Två isoleringstjocklekar finns: 4/64" (0,063", 1,6 mm) och 6/64" (0,094", 2,4 mm)

Möter eller överskrider rekommendationer och designkriterium som beskrivs i AREMA® manual delar 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 och 10.3.12

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Yta	Ledartyp	Antal ledningar	Färg	Ledarstorlek
SBS8CINSUL	Copper Magnesium, Polyvinylklorid	Ren	AREMA® S-8	133	Svart	3/16-tums bindande tråd

Table 2/2

Katalognummer	Isolationstjocklek	Längd
SBS8CINSUL	1.59 mm	30.4m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE