


Förbindningsstång mellan system



The Intersystem Bonding Termination (IBTB), part of the nVent ERICO line of Facility Electrical Protection products, is designed to meet the requirements of the 2008 NEC® Article 250,94 "Bonding for Other Systems." The IBTB is mounted adjacent to the meter base or service entrance equipment and is a convenient way to interconnect and terminate grounding conductors from telephone, CATV or radio and television antennas. The IBTB includes corrosion-resistant, stainless steel mounting hardware and is easily accessible for connection and inspection. The lay-in connection clamp (#6- #2 AWG, or 16-35 mm²) allows easy installation of the grounding electrode conductor in one continuous length, where possible. The polymeric base and housing is impact-resistant, UV-stabilized and meets UL® requirements for weatherability performance.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Sammankopplar och avslutar jordledare från telefon-, CATV-, radio- och TV-antennar

Idealisk för bostads- och mindre kommersiella applikationer

Möter krav i enlighet med 2008 NEC® artikel 250,94

Rymmer fem anslutningar för ledare av storlek nr. 14 solid – nr. 6 flätad (1,5 – 25 mm²)

Rymmer en anslutning för ledare av storlek nr. 6 solid – nr. 2 flätad (16 – 35 mm²)

Fullständig monteringsbas ger enkel installation

Monteringsdelar ingår

Ansluter till jordande elektrodledare – är inte beroende av en mätarbas höljes fästanslutning


SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Material	Djup (D)	Längd (L)	Bredd (W)
---------------	----------	----------	-----------	-----------

IBTB	Brons	36mm	102mm	51 mm
------	-------	------	-------	-------

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE