

ISONV Isolerad ledning



ISONV isolerade nedledaren är en speciell nedledare för åskskydd som i användning kan utsättas för impulsströmmar på över 200 kA. ISONV har utvecklats och provats med hänsyn till separationsavstånd och överslag. Ett yttre halvledarskikt används för att minimera spänningsgradienterna vid åska.

DESIGN

Skyddar utrustningen mot åsknedslag genom att ge en isolerad strömväg till jord via ett konstant separationsavstånd

Monteras i fält med anslutningssatser som beställs separat

SPECIFIKATIONER

Impulsström (Iimp): 200kA 10/350 μ s

Uppfyller: IEC® TS 62561-8

Table 1/1

Katalognummer	Material	Motsvarande separationsavstånd	Tvärsnitt	Diameter	Installationstemperatur	Arbetstemperatur
ISONV50	Copper, Polyuretan	50cm	35mm ²	22 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C
ISONV70	Copper, Polyuretan	70cm	35mm ²	24 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Säljs per meter upp till 1 000 m.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE