


ISONV Mastfäste för räcke i fyrkantströr



DESIGN


Fäster master mot räcke i fyrkantrör

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Material	Diameter (Ø)	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	A
ISONVBKT50X50	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	40 - 50 mm	156mm	106 mm	40 mm	50 mm Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE