

ISOnV Band



DESIGN

Ger varierbar infästning mot stolpar, master och rör

Används med ISOnV ledningsbandfäste, ISOnV mastbandfäste och ISOnV bandklämma

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Material	Längd	Höjd	Tjocklek
ISONVSTRAP	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	25m	25 mm	0.4 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE