

Endast fogbindningsform, ström



DESIGN

Utbytesform utformad för installation av övergångsförbindningar till skenändar

Anslutningen görs i skarvplåtens fördjupning

SPECIFIKATIONER

Typ av förbindningsterminal: C.

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Orientering
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	50 mm ² flertrådig	9.27mm	Vänster hand.
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	50 mm ² flertrådig	9.27mm	Höger hand.
PBCS6CWPRHM		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/0 komposit	14.53mm	Höger hand.
PBCS6CWPLHM		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/0 komposit	14.53mm	Vänster hand.
PBC2WRHM		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	Höger hand.
PBC2WLHM		85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	Vänster hand.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE