


Joint Bond formpar med monteringsdelar och klämmor, signal



DESIGN

Par av utbytesformar med monteringsdelar utformat för installation av övergångsförbindningar till skenändar

Anslutningen görs i skarvskenans fördjupning

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Produkt: Form, ramar och klämmor

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svettstyp
SBM456F		Stål, Graphite	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925F		Stål, Graphite	Huvud fritt	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838F	165171	Stål, Graphite	Flik på 3/4 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS898F		Stål, Graphite	Fliken 1 tum	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE