

Endast formpar för fogbindning, ström



DESIGN

Par av utbytesformar med monteringsdelar utformat för installation av övergångsförbindningar till skenändar

Anslutningen görs i skarvplåtens fördjupning

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av förbindningsterminal: C.

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell
PBCX3M	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² Ropelay	9.53mm
PBC2JM	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm
PBCS5M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	2/0 komposit	13.36mm
PBCS6M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/0 komposit	14.53mm

Katalognummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell
PBC2SM	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	4/0 Ropelay	15.49mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm
PBC2WM	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil strängad	19.05mm
PBXLC2WM	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE