

Joint Bond endast formpar, signal



DESIGN

Par av utbytesformar utformat för installation av övergångsförbindningar till skenändar

Anslutningen görs i skarvplåtens fördjupning

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Produkt	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBM456	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	Mögel och mögel rengöringsverktyg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	Mögel och mögel rengöringsverktyg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Produkt	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBS5839	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Huvudfri skena	Huvud fritt	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Huvudfri skena	Huvud fritt	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Huvudfri skena	Huvud fritt	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Huvudfri skena	Huvud fritt	Endast form	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Endast form	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Endast form	#1 koncentrisk	8.43mm	T7

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE