

Joint Bond T6 komplett svetspar, signal



DESIGN

Komplett svetsningsenhet är ett effektivt hjälpmedel för infästning av övergångsförbindningar över skarven vid skenändarna

Anslutningen görs i skarvskenans fördjupning

Formrengörare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Bond-längd
SBHFT6A		Steel, Graphite, Termoplast	Huvud fritt	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Termoplast	Huvud fritt	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Termoplast	Huvud fritt	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBTBT6A		Steel, Graphite, Termoplast	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBTBT6C		Steel, Graphite, Termoplast	Flik på 3/4 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Bond-längd
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Termoplast	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Termoplast	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Termoplast	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Termoplast	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Termoplast	Fliken 1 tum	35 mm ² Ropelay	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Termoplast	Huvud fritt	5/16" Bondstrand	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Termoplast	Fliken 1 tum	5/16" Bondstrand	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Termoplast	Fliken 1 tum	5/16" Bondstrand	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Svetstyp
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6
SBXST6C	165570	T6

Katalognummer	Artikelnummer	Svetstyp
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE