


Fogbindning T6 formsvetsramenhet, signal



DESIGN

Utbytes svetsningsrammontage för T6 skarvförbindningssvetsningar

Ram med formlock, formhandtag, formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBXST6AX		Graphite, Steel, Termoplast	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Termoplast	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Termoplast	V	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T6

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE