

Samlingsförbindning T9 komplett svets, kraft



DESIGN

Komplett svetsningsenhet är ett effektivt hjälpmedel för infästning av övergångsförbindningar över skarven vid skenändarna

Anslutningen görs i skarvplåtens fördjupning

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Rälstyp: 85 lb till 141 lb, T-skensektioner

Typ av bindningsterminal: C

Table 1/1

Katalognummer	Material	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBCT92WRH	Graphite, Steel, Termoplast	250 kcmil, linpart	19.05mm	T9	Höger sida
PBCT92WLH	Graphite, Steel, Termoplast	250 kcmil, linpart	19.05mm	T9	Vänster sida

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE