

Anslutningssats för laminat till tredje skena



DESIGN

Satsen innehåller 2000 kcmil kopparlaminatförbindning, nVent ERICO Cadweld formplacering, tätningsmaterial och två enheter av svetsmaterial per förbindningsanslutning

Möjliggör termisk utvidgning och kontraktion av kontaktskenan vid konstant ström

Fästs på den upp- och nedvända skenan med nVent ERICO Cadweld och bildar en permanent elektrisk anslutning med låg resistans

Laminatkonstruktion för maximal flexibilitet

Laminat sammanlödda i ändarna för att eliminera korrosion

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Material	Typ av järnväg	Minsta beställningskvantitet	Ledarstorlek	Längd (L)	Bredd (W)
PBK015C	Koppar, Grafit, Stål	150 lb inverterad Betlehem	25	2000 kcmil laminat	177.8mm	31.75 mm

Table 2/2

Katalognummer	Höjd (H)	Vinkel (a)
PBK015C	31.75 mm	15 °

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE