

Lightning-kort



DESIGN

Idealisk för användning på vindturbiner på land och offshore

Unika serienummer kan koppla data till en viss plats och installationstid

Standard CR80 kreditkortsformat med HiCo magnetremsa

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Utlösningströskel	Temperatur	Höjd	Bredd
WTBLC10	6 - 300 kA 10/350 μ s	-30 to 80 °C	54 mm	85.6 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Korten är kalibrerade för att mäta ström i en 10 mm (0,39") cirkulär ledare. En korrigeringsfaktor kan användas för att kortavläsningen ska ta med andra ledargeometrier i beräkningen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE