

Linjär kabelanslutning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kabelsskarv med fyra bultar för pressning på varje kabel

LPC513 är kompatibel med nVent ERICO Cu-Bond cirkulära ledningar

SPECIFIKATIONER

Ledarstorlek, UL: Klass 1 – klass 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Katalognummer	Material	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Bredd (W)	nVent ERICO Cu-Bond-ledare	Enhetsvikt
LPA513	Aluminium	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm		0.09 kg
LPC513	Koppar	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13	0.17 kg

Table 2/2


Katalognummer	Uppfyller
---------------	-----------

LPA513	
LPC513	IEC® 62561-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE