

Bleck till fördelningsskena till stål



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

DIAGRAMS



DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Formserie	Sko/samlingsskena storlek	Ansluts till
BWCAF		BW	1/16" x 1 1/4"	Stålyta
BWDJH		BW	1/2" x 2"	Stålyta

Katalognummer	Artikelnummer	Formserie	Sko/samlingsskena storlek	Ansluts till
HLCEG		HL	1/4" x 1 1/2"	Stålyta
BWCEF		BW	1/4" x 1 1/4"	Stålyta
CGCEF		CG	1/4" x 1 1/4"	Stålyta
CGDEH		CG	1/4" x 2"	Stålyta
DFFEHLH		DF	1/4" x 2"	Stålyta
CCCEH		CC	1/4 tum x 2 tum och bredare	Stålyta
CFDEHRH		CF	1/4 tum x 2 tum och bredare	Stålyta
CGKEM		CG	1/4" x 4"	Stålyta
BWCCG		BW	1/8" x 1 1/2"	Stålyta
BWCBK	240268	BW	2 mm x 30 mm	Stålyta
CCCBK		CC	2 mm x 30 mm	Stålyta
CGCBK		CG	2 mm x 30 mm	Stålyta
CHCBK		CH	2 mm x 30 mm	Stålyta
BWCCAJ	221730	BW	3 mm x 25 mm	Stålyta
BWCCAM		BW	3 mm x 50 mm	Stålyta
CHCDG		CH	3/16 tum x 1 1/2 tum och bredare	Stålyta
BWCDE		BW	3/16" x 1"	Stålyta
CFCDELH		CF	3/16" x 1"	Stålyta

Katalognummer	Artikelnummer	Formserie	Sko/samlingsskena storlek	Ansluts till
CGCDE		CG	3/16" x 1"	Stålyta
BWCDG		BW	3/16" x 1/2"	Stålyta
BWCEAL	223701	BW	4 mm x 40 mm	Stålyta
CGCEAL		CG	4 mm x 40 mm	Stålyta
CGCFAK	240391	CG	5 mm x 30 mm	Stålyta
BWCFAL		BW	5 mm x 40 mm	Stålyta
CHCPAJ		CH	6 mm x 25 mm och bredare	Stålyta
CHCPAL		CH	6 mm x 40 mm och bredare	Stålyta
BWDPAM		BW	6 mm x 50 mm	Stålyta

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

En provsvetsning bör utföras för att kontrollera möjligheten att bränna igenom tunna sektioner och bedöma skadliga metallurgiska effekter.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Jordningsklämma/samlingsskena storlek	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

* Tom om ingen

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE