

Nätanslutning, MBNC240



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Medger snabb, enkel och ekonomisk fältanslutning av jordnings- och förbindningstrådar

Kraftiga klämmor med tillbehör i rostfritt stål är lämpliga för direkt nedsänkning

Rymmer ytterligare kabeländar som kan användas för anslutning till byggnadsstål och utrustning

Kan kombineras med universalpelarklämma för förbindning av olika pelardimensioner för nätförbindning

SPECIFIKATIONER


Table 1/1

Katalognummer	Material	Ledarstorlek	nVent ERICO Cu-Bond ledare	Överensstämmer med.
MBNC240	Copper, Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	#2 Solid - 4/0 strängad, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

IEC-överensstämmelse gäller endast för angivna nVent ERICO Cu-Bond ledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE