

Universaljordklämma



DESIGN

Korskontakt för anslutningar cirkulär till cirkulär, cirkulär till band och band till band

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Slutför	Ledarstorlek	Bandstorlek
CCS-308	545170	0682624	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)		8 mm flertrådig, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm
CCG308	545180	0682625	Stål	Varmförzinkad	8 mm flertrådig, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 3,5 mm
CCFR308	545270	0682623	Mässing		8 mm flertrådig, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Djup (D)	Bredd (W)	Enhetens vikt
CCS-308	545170	0682624	56mm	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	0682625	56mm	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	0682623	56mm	56 mm	0.15 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE