

Multi-purpose jordningsklämma, galvaniserat stål



DESIGN

Universaljordningsklämma möjliggör anslutning av cirkulära ledningar, bandledningar eller armeringsjärn

Anslutningsplåtar kan roteras vilket medger anslutning från olika vinklar

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ledarstorlek	Bandstorlek	Armeringsstorlek, metrisk
CPD2440	101100	Stål	Elektrogalvaniserad	50 mm ² flertrådig, 2/0 Solid	Max. 40 x 5 mm	20 mm Max


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)
CPD2440	101100	#7 Max.	20 M max.	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Vridmoment (TQ)	Uppfyller
CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 KLASS H.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE