


Multi-purpose jordningsklämma, rostfritt stål



DESIGN

Lättanvänd universalklämma utformad för cirkulära ledningar, platta ledningar, jordningsstänger och armeringsjärn

Rostfritt stål med innerplåt ger kompatibilitet mellan de flesta olika material

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledarstorlek	Bandstorlek	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)
MPSC404SS	120319	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	35 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded, #2 strängad - 1/0 Solid	Max. 40 x 4 mm	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Längd (L)	Bredd (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15-20 M.	65mm	65 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Vridmoment (TQ)	Uppfyller
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE