


nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F20



nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Blandningen består huvudsakligen av kopparoxid och aluminium

Används främst i jordnings- och förbindningstillämpningar

Integrerat svetsmaterialpaket

Färgkodning per storlek för enkel identifiering

Elektronisk tändning

Inget tändmaterial behövs

Icke-explosiv

Utsätts inte för spontan tändning

Se specifik information om nVent ERICO Cadweld anslutningar angående krav på svetsmaterial

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Färgkodring	Uppfyller	Certifieringar
15PLUSF20	165700	Svart		UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Färgkodring	Uppfyller	Certifieringar
400PLUSF20	165711	Brun		
150PLUSF20	165707	Mörkblå	EN IEC® 62561-1, permanent anslutning	UL, cUL
65PLUSF20	165704	Mörkgrön	EN IEC® 62561-1, permanent anslutning	UL, cUL
115PLUSF20	165706	Orange	EN IEC® 62561-1, permanent anslutning	UL, cUL
25PLUSF20	165701	Röd	EN IEC® 62561-1, permanent anslutning	UL, cUL
32PLUSF20	165702	Vit	EN IEC® 62561-1, permanent anslutning	UL, cUL
45PLUSF20	165703	Ljusblå	EN IEC® 62561-1, permanent anslutning	UL, cUL
90PLUSF20	165705	Grå	EN IEC® 62561-1, permanent anslutning	cUL, UL
500PLUSF20	165712	Ljusbrun		
300PLUSF20	165710	Ljusgrön		cUL, UL
250PLUSF20	165709	Lila		cUL, UL
600PLUSF20		Vit		
750PLUSF20	164996	Vit		
200PLUSF20	165708	Gul		cUL, UL

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE