

# nVent ERICO Cadweld svetsmaterial, F20



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Blandningen består huvudsakligen av kopparoxid och aluminium

Används främst i jordnings- och förbindningstillämpningar

Svetsmaterialet ligger upptill i röret och startmaterialet ligger i botten av röret

Förpackning per storlek i plaströr med genomskinliga lock

Rör förpackade tillsammans med metallskivor i plastlådor

En enkel skiva används för varje svetsad anslutning

Icke-explosiv

Utsätts inte för spontan tändning

Se specifik information om nVent ERICO Cadweld anslutningar angående krav på svetsmaterial

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Uppfyller                             |
|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 115           | 163050        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |

| Katalognummer | Artikelnummer | Uppfyller                             |
|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 150           | 163060        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 200           | 163070        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 25            | 163000        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 250           | 163080        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 32            | 163010        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 45            | 163020        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 500           | 163090        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 65            | 163030        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 90            | 163040        | EN IEC® 62561-1, permanent anslutning |
| 15            | 163590        |                                       |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**