

# nVent ERICO Ericontact Dubbel skenkontakt



nVent ERICO Ericontact-serien av skenkontakter ger en anslutning till skenor av högsta kvalitet med mycket låg kontaktresistans. Kontakterna monteras snabbt och enkelt med hjälp av ett införandeverktyg, oavsett väderförhållanden. Alla komponenter i nVent ERICO Ericontact tillverkas enligt gällande höga standarder och normer. Produkterna i serien nVent ERICO Ericontact är prövade enligt järnvägsbranschens strängaste standardkrav och är en idealisk lösning för mekaniska anslutningar inom signalsystem, jordning eller kraftåterledning.

nVent ERICO Ericontact dubbel rälskontakt-serien erbjuder anslutningar på båda sidor av skenbanan. Detta är en viktig fördel exempelvis vid utförande av sammankopplingar på stationsområdet. nVent ERICO Ericontact dubbelkontakt är en idealisk lösning i begränsade utrymmen. nVent ERICO Ericontact kan införas och kabelblecket anslutas från båda sidor med ett avstånd av endast 50 mm mellan skenhuvudena.

## DESIGN

Enkel installation

Mycket låg kontaktresistans ( $< 5 \mu\Omega$ )

Samma elektriska resistans på båda sidor om kontakten

De två kopparborstarnas kontaktytor placeras inuti skenan

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Skenans bantjocklek | Typ av järnväg                                                          | Borrhålets diameter | Skruvdiameter (Sc) | Skruvlängd (L) |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| DSK13518      | 715061        | 14.0 - 18.5 mm      | 136 lb RE, 141 lb AB, AS68, AS71                                        | 13.5mm              | 10                 | 55mm           |
| DSK191416SS   | 715054        | 13.5 - 16.5 mm      | 100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60 | 19mm                | 12                 | 60mm           |

| Katalognummer | Artikelnummer | Skenans bantjocklek | Typ av järnväg                                                          | Borrhålets diameter | Skruvdiameter (Sc) | Skruvlängd (L) |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| DSK191416     | 715057        | 13.5 - 16.5 mm      | 100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60 | 19mm                | 12                 | 60mm           |
| DSK191516L    |               | 13.5 - 16.5 mm      | 100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60 | 19mm                | 12                 | 70mm           |
| DSK1912       | 715060        | 12.0 - 13.4 mm      | AS41, BHP42, RI59, RI60, S41                                            | 19mm                | 12                 | 60mm           |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Brickans innerdiameter | Brickans ytterdiameter | Muttermaterial       |
|---------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| DSK13518      | 715061        |                        | 20mm                   | Elektropläterat stål |
| DSK191416SS   | 715054        | 13mm                   | 24mm                   | Rostfritt stål 304   |
| DSK191416     | 715057        | 13mm                   | 24mm                   | Elektropläterat stål |
| DSK191516L    |               | 13mm                   | 24mm                   | Elektropläterat stål |
| DSK1912       | 715060        | 13mm                   | 24mm                   | Rostfritt stål 304   |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Satsen innehåller: (1) 304 sexkantsbult i rostfritt stål, (1) elektrolytiskt tennpläterad kopparsvanssats (2 delar), (2) 304 runda brickor i rostfritt stål och (1) 304 sexkantmutter i rostfritt stål eller (1) elektropläterad stålmutter (beroende på kontakttyp).

Brickan och muttern för DSK13518 är integrerade i en del.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE